


この度はデジタルシクネスゲージをお買上げ頂きありがとうございます。  
ご使用前に、本書をよくお読み頂き正しくお使い下さいますようお願い申し上げます。

### ■各部の名称



コイン型リチウム電池 CR2032

※付属の電池はテスト用です。  
ご使用の際は新たにお買い求め下さい。

### ■使用方法


- ①ON/OFFボタンを押して、電源を入れて下さい。
- ②測定レバーに触れていない状態で、2つの測定子が互いに接していることを確認し、ZEROボタンを押して下さい。  
LCD表示が0.00mmになります。
- ③測定レバーを押して測定子を開き、間に測定物を挟んで測定レバーを離して下さい。  
測定値がLCD表示部に表示されます。

※基準となる物を挟んでZEROボタンを押すことで、比較測定も可能です。

※表示された数値を固定したい場合は、HOLDボタンを押して下さい。再度押すと固定が解除されます。

### ■電池の入れ方

電池蓋両側をツマミながら引き出し、+側が上になるよう電池をセットして、電池蓋を戻して下さい。



### ⚠ ご注意

電池は必ずCR2032 (コイン型リチウム電池)をお使い下さい。左図を参考に、三角が下向きになる向きで(▼)電池蓋を差し込んで下さい。

### ■用途・特長

- 操作性に優れ、小型部品、紙などの厚みをワンタッチで迅速に測定できます。
- 読み取り間違いのないデジタル表示。
- 数値の固定ができるHOLDボタン付。
- オートオフ(約5分)機能付。

### ■仕様

品番	DES-3010
最小読取値	0.01mm
測定範囲	0-10mm
※精度	±20μm
差込深さ	30mm
測定子	φ10mm フラット
質量	180g
電源	コイン型リチウム電池 CR2032×1個
付属品	コイン型リチウム電池 CR2032×1個(テスト用)

※量子化誤差(±1カウント)含まず

### ⚠ ご注意

- 精密機器ですので、落としたりぶつけたりしないで下さい。
- 直射日光の当たる場所や炎天下の車の中、火の側などに放置しないで下さい。
- 水や油のかかる場所で使用しないで下さい。
- 使用後は柔らかい布などでゴミや切粉などを取り除き、防錆油を塗布してお子様の手の届かない場所へ保管して下さい。
- 本製品の用途以外のご使用は、絶対におやめ下さい。

### トラブルと対応

トラブルの内容	対応策
●LCD表示部に何も表示されない ●表示が安定しない ●表示が不明確である	●電池を入れ直して下さい。 ●新しい電池と交換して下さい。

※症状が改善されない場合や不明な点がございましたらお買い上げの販売店、または発売元までご連絡下さい。

※お問い合わせや、ご連絡が無いまま直接発売元に修理品などを送付されても処理、対応ができない場合がありますのでご了承下さい。

品質システム  
ISO 9001:2000 認証取得

発売元 **新潟精機株式会社**  
〒955-0055 新潟県三条市野野目17日1番地2号  
☎(0256)31-5660(代) FAX(0256)39-7730  
URL <http://www.sokuteikougou.com>